

Garant**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos
platus žingsnis, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215966 40/4 |
| GTIN | 4045197940018 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} | 40 mm |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$ | 8 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 16 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 40 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |

| | |
|----------------------------|---|
| Serija | Power Tang |
| Koto tipas | su kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Griovelių frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2