

Garant

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215956 20/3
GTIN	4045197939913
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	8 mm
Serija	Power Tang
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2