



Hidraulinis patronas HPH, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

307610 18

GTIN

Produktų klasė

33W

Aprašymas

Modelis:

- Optimizuota konstrukcija padidina bendrą standumą.
- Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Galimas ašinis reguliavimas
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135–302180, 12; 20 ir 32.dydžiams.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D₁

18 mm

Ø D₃

44 mm

perduodamas sukimo momentas M_D

400 Nm

L ₁	69 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Ø D ₂	38 mm
Svoris	1,5 kg
L ₂	42 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Sriegis M	M12×1
Išorinis Ø D	52,5 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63

309880 63