

Garant

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215962 20/3
GTIN	4045197939982
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	28 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Tvirtinimo sriegis M	M10
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Ø D_2	18,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	8 mm

Serija	Power Tang
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP