

Garant**Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, HSK-A 63 yp. trumpas, Užveržimo Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308165 25
GTIN	4045197468703
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**

Ultra trumpas: tvirtesnis ir atsparesnis vibracijai. Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir geresnė paviršiaus kokybė. Nereguliuojamo ilgio.

Su **uždaromais aušinimo kanalais.**

Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo $\varnothing D_1$	25 mm
$\varnothing D_2$	45 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm
Išorinis $\varnothing D$	50 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Laikiklis	HSK-A 63 yp. trumpas
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo \varnothing 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo \varnothing 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo \varnothing 20-32 mm	354240 20-32