

Drožlių konteineris su ratukais ir perforuoto lakšto įdėklų, Konteinerio tūris: 250l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919935 250
GTIN	2050001936776
Produktų klasė	94B

Aprašymas

Modelis:

Alyvai ir vandeniui nepralaidus konteineris tinkamas **ištuštinimui žemės lygyje**, yra perforuoto lakšto įdėklas ir išleidimo čiapas.

Konteineris turi jėgimo kišenes ir apsaugas nuo slydimo ir išvirtimo. Su 2 pilnaviduriais guminiiais ratais ir 1 valdomu ratu su fiksatoriumi.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 **dažų spalvą**.

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	1
Ratukų skaičius	3
Kišenės, matmuo B	55 mm
Leistinoji apkrova	300 kg
hermetiškai suvirinta	taip
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Perforuotos plokštės komplektavimas	Perforuotas įdėklas

Plotis	820 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	55 mm
Konteinerio tūris	250 l
Šakių kišenės vidinis plotis	170 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Ilgis	1115 mm
ištuštinimas žemės lygyje	taip
Aukštis	990 mm
Išleidimo čiapas	Išleidimo čiapas
Svoris	77 kg
Atstumas tarp šakių kišenių B	465 mm
Kišenės, matmuo A	170 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	680 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Naudingas plotis	540 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris