

**Garant****VCGT 050102, Rūšis: HB7025-1**

### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 261358 HB7025-1 |
| GTIN             | 4045197941312   |
| Produktų klasė   | 211             |

### Techninis aprašymas

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,05 - 0,4 mm       |
| Kampo spindulys                               | 0,2 mm              |
| Ašmenys                                       | HM                  |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | rupusis apdirbimas  |
| Drožlialaužis                                 | SF                  |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pastūma f                                     | 0,03 - 0,2 mm/aps,  |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                   |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 80 - 190 m/min      |
| Kietlydinys                                   | HB7025-1            |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | VCGT 050102         |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2                                 |
| Tolerancija                        | G                                 |
| Produkto rūšis                     | keičiamosios plokštelės tekinimui |