



## DSPL tipo sriegimo galvutė su kotu, Tipas: 20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

334510 20

GTIN

4045197313300

Produktų klasė

35B

### Aprašymas

#### Modelis:

- Dvigubas užspaudimas atliekamas 3 kumšteliais, kurie centruoja sriegiklio koto cilindrinę dalį, ir 4 kumšteliais, kurie užspaudžia kvadratinę sriegiklio koto dalį.
- Teisingai nustatyta apsauginė mova neleidžia įrankiui lūžti. Aklinąsias sriegines kiaurymes galima sriegti iki galo.
- Švytuoklinis įtaisas išlygina poslinkio tarp staklių suklio ir ruošinio klaidas.
- Elastinė ašinio ilgio kompensacija veikia tempiant ir gniuždant. Tai apsaugo nuo netinkamo sriegio sudarymo ir rankine, ir automatine pastūma.

#### Paskirtis:

Sriegių pjovimui reversinėmis gręžimo staklėmis ir tekinimo staklėmis. Dešininių sriegių pjovimui tiek horizontalioje tiek vertikalioje padėtyje.

#### Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo raktu.

#### Pastaba:

Variantų be ilgio kompensavimo reikia teirautis. **Dydžiai 30 ir 42** (= MK 4 arba 5 metriniams sriegiams M14– M30 arba M18– M42) **pagal pageidavimą.**

### Techninis aprašymas

Koto Ø ribos	6 - 16 mm
Pjovimo ribos	M8 – M20
Whitworth vamzdiniams sriegiams	R1/8 – 1/2
lygiagretus ašiai poslinkis	1,5 mm
Atstumas nuo staklių suklio	170 mm
Ilgio kompensacija tempiant	20 mm
Kvadrato užspaudimo ribos	4,7 - 12 mm
Korpuso Ø	83 mm
Morzės kūgis MK	3
Ilgio kompensacija gniuždant	10 mm
Whitworth sriegiams	G1/4 – 13/16
Produkto rūšis	Sriegimo patronas