

**Garant****Pjovimo galvų griebtuvas cilindro formos su aušinimo kanalu, SK 40 A = 300,  
Kaiščio Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301139 16
GTIN	4045197942241
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	17 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Laikiklis	SK 40 A = 300
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas