

Garant**Greitojo keitimo įvorė sriegimo patronui MLA, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338120 16
GTIN	4045197336170
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Tinka:**

Greitojo keitimo sriegimo patronas MLA su minimalia ašinio ilgio kompensacija Nr. 338100 - 338121.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios sriegimo įvorės žr. Nr. 309399 – 309447.

Techninis aprašymas

Ø d	20 mm
užspaudimo įvorėms ER	16 mm
Užveržimo ribos Ø D ₁	2 - 10 mm
Kai sriegimo ribos	M3 – M12
Darbinės dalies ilgis L	24 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	16
maksimalus užveržimo momentas	60 Nm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas

