

Garant
**Pjovimo galvų griebtuvas cilindro formos su aušinimo kanalu, SK 50 A = 300,
Kaiščio Ø d1: 16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	301152 16
GTIN	4045197942296
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	16 mm
Ø D ₂	38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Laikiklis	SK 50 A = 300

Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas