



## Besisukantis tekinimo centras, Morzės kūgis: 4



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 320655 4      |
| GTIN             | 5907412202723 |
| Produktų klasė   | 36C           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Viršūnės kampas 60°.
- Lengvas modelis.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
- Nereikia techninės priežiūros.

#### Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

#### Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.

Korpuso Ø D: 60 mm

Bendras ilgis L: 196,5 mm

Darbinės dalies ilgis B: 94,5 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 38 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,006 mm

Viršūnės ilgis C: 43,5 mm

### Techninis aprašymas

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Morzės kūgis                  | MK4      |
| Korpuso Ø D                   | 60 mm    |
| maksimalus radialinis mušimas | 0,006 mm |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| didžiausias viršūnės Ø 60° A | 38 mm                  |
| maksimalus sūkių skaičius    | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Viršūnės ilgis C             | 43,5 mm                |
| Darbinės dalies ilgis B      | 94,5 mm                |
| tekinamo ruošinio masė       | 400 kg                 |
| Bendras ilgis L              | 196,5 mm               |
| Produkto rūšis               | Centravimo smaigalys   |