

Garant**Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 40, Sriegis M × Ilgis L1: M10X231****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301313 M10X231
GTIN	4045197942821
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:****Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.****Paskirtis:**

Įsukamų frezavimo galvučių su sriegiu tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	41 mm
Sriegis M	M10×231
Naudingasis ilgis L ₁	231 mm
Kiaurymės Ø D ₁	10,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	250 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	7 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis