

Garant

Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu slopina vibraciją, kūgio formos, HSK-A 63, Sriegis M × ilgis L1: M10X174



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 307038 M10X174 |
| GTIN | 4045197942883 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. Kūgio formos. **Vibravimą slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 301342, adapteris Nr. 301344, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Densimet laikikliai arba kietlydinio ilgintuvai įsukamoms frezoms, žr. Nr. 301374 – 301379 ir Nr. 301361 – 301368.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 200 mm

Kiaurymės Ø D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Išorinis Ø D: 40 mm

Naudingasis ilgis L₁: 174 mm

L₂: 5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--------|
| Naudingasis ilgis L ₁ | 174 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Išorinis Ø D | 40 mm |
| Sriegis M | M10×174 |
| L ₂ | 5 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Kiaurymės Ø D ₁ | 10,5 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Virpesiai | slopinantis |
| Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |