

Garant**Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 40, Sriegis M × Ilgis L1: M12X231****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301313 M12X231
GTIN	4045197942845
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:****Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.****Paskirtis:**

Įsukamų frezavimo galvučių su sriegiu tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Kiaurymės $\varnothing D_1$	12,5 mm
L_2	7,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	250 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Sriegis M	M12×231
Naudingasis ilgis L_1	231 mm
Išorinis $\varnothing D$	44 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis