



Lazerinis atstumo matuoklis DISTO™, Tipas: X3



Užsakymo data

Užsakymo numeris

465550 X3

GTIN

7640110697047

Produktų klasė

47C

Aprašymas

Modelis:

Smūgiams atsparus plastikinis korpusas su lengvai valdoma simbolių klaviatūra. Aukštos kokybės **Leica stiklo optika** ypač stabiliam ir temperatūros svyravimas atspariam **magnio korpuse**. Apšviestas ir besisukantis spalvotas ekranas optimaliam matomumui. Power Range Technologie™ matavimams **iki 150 m be taikinio**. 2 lazerių klasė išbandyta pagal ISO 16331-1. **Integruotas 360° posvyrio jutiklis** parodo objekto nuožulnumą, tiesiai ant jo uždedant korpusą, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Multifunkcionalus antgalis matavimui iš kampų. Guminė tarpinė apsaugo nuo vandens ir dulkių. Užrakinama, plaunama klaviatūra. Tvirtas guminis apvalkalas priekyje saugo optiką ir prislopina smūgį kritimo metu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Apsauginis dėklas ir kilpa rankai. Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

Pastaba:

Duomenų perdavimas per Bluetooth® Smart nemokama programėle išmaniesiems telefonams Leica „DISTO™ Plan“ (Android nuo versijos 4.3, Apple nuo iPhone 4s). Lengva daryti eskizus.

Techninis aprašymas

Ilgis	132 mm
Sudėtis / atimtis	taip
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Svoris	184 g
IP apsaugos klasė	IP 65
Srovės tiekimas	081561 LR6
universalus antgalis	taip
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Matavimo tikslumas	±1,0 mm
Posvyrio jutiklis	360 laipsniai
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Stovo sriegis	1/4 UNC in
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Baterijų kiekis	2
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Veikimo nuotolis	150 m
Plotis	56 mm
Aukštis	29 mm
Serija	DISTO™
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------

