



Besisukantis tekinimo centras su pailginta viršūne 60° / 30°, Morzės kūgis: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320670 6
GTIN	4019208017099
Produktų klasė	35R

Aprašymas

Modelis:

- **Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.**
- **Centravimo viršūnę galima perglausti.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui. Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Ypač tinka kopijavimui.

Korpuso Ø D: 102,5 mm

Darbinės dalies ilgis B: 172,5 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 50 mm

didžiausias viršūnės Ø 30° A: 18 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,01 mm

Viršūnės ilgis C: 78 mm

Techninis aprašymas

tekinamo ruošinio masė	2500 kg
didžiausias viršūnės Ø 60° A	50 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,01 mm
Morzės kūgis	MK6
Korpuso Ø D	102,5 mm
Viršūnės ilgis C	78 mm
Darbinės dalies ilgis B	172,5 mm
didžiausias viršūnės Ø 30° A	18 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys