

**Garant**
**XOMW060310ZZSR, HB4715, Tipas: HART**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212830 HART
GTIN	4045197942579
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Pastaba:

 Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ 

 Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p\max}: 2 \text{ mm}$ 

 Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,4 mm

Plokštelės storis S: 3.18 mm

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,4 mm
Tipas	HART
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMW060310ZZSR
Kietlydinys	HB4715
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	0,5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{maks}}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <50 HRC	tinka	110 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		