


**Garant**
**XDMW120516ZDSR, HB4715, Tipas: HART**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212891 HART
GTIN	4045197943194
Produktų klasė	21A

**Aprašymas**
**Pastaba:**

 Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ 

 Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p \max}: 3 \text{ mm}$ 

 Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,9 mm

Plokštelės storis S: 5.56 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,9 mm
Tipas	HART
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	5.56 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMW120516ZDSR
Kietlydinys	HB4715
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	2 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{maks}}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <50 HRC	tinka	110 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		