


**Garant**
**XDMT090416ZDSR, HB4030, Tipas: ST1400**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212866 ST1400
GTIN	4045197943125
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Pastaba:

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p \max}: 3 \text{ mm}$

Pastūma  $f_z$  per dantį: 1,1 mm

Plokštelės storis S: 4.76 mm

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	1,1 mm
Tipas	ST400
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	4.76 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT090416ZDSR
Kietlydinys	HB4030
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1,2 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		