

Garant**Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 40, Sriegis M × ilgis L1: M12X125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinės formos.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvūčių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

L ₂	5 mm
Naudingasis ilgis L ₁	125 mm
Išorinis Ø D	34 mm
Ø D ₂	21 mm
Sriegis M	M12×125
Kiaurymės Ø D ₁ tolerancija IT6	12,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	144 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis