

Garant**ER įspraustinė Forma ADB, SK 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300463 16
GTIN	4045197944184
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

GARANT –

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 55 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 16

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 16

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	16
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	16
skirta ER cangėms	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Laikiklis	SK 30, trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
---	-----------