

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui