

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui