

**Garant****DNMG 110408, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 110408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui