

Garant
VHM kūginė freza forma C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208035 12
GTIN	4045197943743
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

 Kampo tolerancija $\pm 8'$.

Pastaba:

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

 Pilnam įsipjovimui f_z pastūma 50%.

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 6

Dantų skaičius Z: 6

 Sužeminto koto Ø D_1 : 5 mm

Bendras ilgis L: 55 mm

 Koto Ø D_s : 10 mm

 Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,04 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	6
Bendras ilgis L	55 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	12 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Sužeminto koto Ø D_1	5 mm
Forma	C

Danga	TiAIN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza