

**Garant****TNMG 160404, Rūšis: HB7140-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

TNMG 160404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui