

**Garant****Hidraulinis patronas HT trumpas, PSC 63, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308556 20
GTIN	4045197945105
Produktų klasė	31C

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis –10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.

**Paskirtis:**

Maksimalus perduodamas sukimo momentas **550 Nm**, modelis HT (High Torque).

- **Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.**
- **Sudėtingai apdirbamų medžiagų frezavimui.**
- **Pasižymi antivibracinėmis savybėmis ir tokiu būdu gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.**

**Priedai pasirinktinai:**

Tarpinės įvorės Nr. 302150, 302155, 302160 ir 302165.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Išorinis Ø D	49 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	41 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302160; 302155

Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas