


Garant**CNMM 120408, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 120408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 8 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	2 - 8 mm
Pastūma f	0,2 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Drožlialaužis	VR
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui