

Garant

Įspraustinė High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais., HSK-A 63 A = 200, Kakliuko Ø d1: 22mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306692 22
GTIN	4045197945860
Produktų klasė	31H

Aprašymas**Modelis:**

- **Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.**
- **Su Balluff/RFID lusto anga.**
- **Platus briaunuotas atraminis paviršius.**

Privalumai:

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:

- **Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.**
- **Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.**
- **Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.**
- **Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.**

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Virbo Ø d ₁	22 mm

Užmaunamos frezos ilgis L_4	19 mm
Išorinis $\varnothing D$	48 mm
maksimalus sūkių skaičius n_{\max}	8000 min^{-1}
Užspaudimo $\varnothing D_1$	22 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 200
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 5 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas