

Garant

Įspraustinė užmaunamoms frezoms High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 50 A = 300, Kakliuko Ø d1: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301104 22
GTIN	4045197946232
Produktų klasė	31H

Aprašymas

Modelis:

- **Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.**
- **Su RFID / Balluffchip anga.**
- **Padidintas tvirtinimo paviršius.**

Privalumai:

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:

- **Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.**
- **Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.**
- **Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.**
- **Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.**

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio. Kitų dydžių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius n_{max}	5500 min ⁻¹
Užmaunamos frezos ilgis L_4	19 mm

Išorinis Ø D	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Virbo Ø d ₁	22 mm
Užspaudimo Ø D ₁	22 mm
Laikiklis	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas