

Garant

Įspraustinė užmaunamoms frezoms High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 50 A = 300, Kakliuko Ø d1: 27mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301104 27
GTIN	4045197946249
Produktų klasė	31H

Aprašymas**Modelis:**

- **Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.**
- **Su RFID / Balluffchip anga.**
- **Padidintas tvirtinimo paviršius.**

Privalumai:

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:

- **Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.**
- **Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.**
- **Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.**
- **Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.**

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.
Kitų dydžių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius n_{max}	5000 min ⁻¹
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm

Užmaunamos frezos ilgis L_4	21 mm
Virbo $\varnothing d_1$	27 mm
Išorinis $\varnothing D$	58 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min^{-1}
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 5 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas