

Garant

**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibravimą, kūgio formos, HSK-A 100
A = 200, Koto Ø d1: 27 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

306710 27

GTIN

4045197821843

Produktų klasė

31A

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Išorinis Ø D: 80 mm

Ø D₂: 58 mm

Užmaunamos frezos ilgis L₄: 21 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D

80 mm

Ø D₂

58 mm

Virbo Ø d₁

27 mm

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopina vibravimą
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas Įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
------------------------------------------------	-----------