



## Galandimo mašina su dviem diskais DS su nusiurbimu, 400 V, Tipas: DS12/250A



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Produktų klasė	03S

### Aprašymas

#### Modelis:

Galandimo mašina su dviem diskais su stove integruota nusiurbimo sistema.

Šlifavimo dulksės surenkamos vandens filtru ir toliau einančiais plastikiniu pirminiu ir antriniu filtru. **Parduodama be šlifavimo diskų.**

#### Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.

Naudojama galia: 730 W

maksimalus sūkių skaičius: 1450 min<sup>-1</sup>

Šlifavimo disko Ø D: 250 mm

šlifavimo disko plotis T: 32 mm

šlifavimo disko kiaurymės Ø H: 51 mm

Nusiurbiamas kiekis: 6 m<sup>3</sup>/min

### Techninis aprašymas

Naudojama galia	730 W
-----------------	-------

Nusiurbiamas kiekis	6 m <sup>3</sup> /min
Svoris	115 kg
maksimalus sūkių skaičius	1450 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	DS12/250A
šlifavimo disko plotis T	32 mm
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	51 mm
Šlifavimo disko Ø D	250 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Galandinimo staklės su dviem diskais

## Priedai

Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596510 NK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596400 EK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas C800	596350 C800
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596350 EK80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596510 SC80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596510 EK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596350 NK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596400 SC80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596510 EK80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596350 SC80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK36	596350 NK36
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596350 EK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK36	596510 NK36
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596400 NK60