

Garant

Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 63 A = 160, Virbo Ø d1: 16 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	306570 16
GTIN	4045197290243
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis kiaurymėmis tvirtinti frezavimo galvutes pagal DIN 2079.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Padidintas atraminis bazavimo paviršius.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Išorinis Ø D: 38 mm

Užmaunamos frezos ilgis L₄: 17 mm

Atsarginis frezos priveržimo varžtas Nr. 309860: 16

Techninis aprašymas

Atsarginis frezos priveržimo varžtas Nr. 309860	16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Virbo Ø d ₁	16 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	17 mm

Išorinis Ø D	38 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Frezos užveržimo varžtas Įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309860 16