

Garant**VHM freza, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202815 4
GTIN	4045197947727
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Su **didelio našumo danga** universaliam naudojimui.**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,023 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Dantų skaičius Z	4
Koto Ø D _s	4 mm
Koto forma	HA
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,04 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

