

**Garant****VHM freza, TiAlN, Ø e8 DC: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202825 14
GTIN	4045197948199
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Su **didelio našumo danga** universaliam naudojimui.**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kampų nuožulos plotis prie $45^\circ$	0,15 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto forma	HB
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	14 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	56 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Dantų skaičius Z	4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,1 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	210 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	25 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

