



Indikatorinis vidmatis, HM, be indikatoriaus SU, Matavimo ribos: 50-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435050 50-100
GTIN	2050001046581
Produktų klasė	46F

Aprašymas

Modelis:

Savaime susicentruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų \varnothing nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.

Fiksuoti matavimo antgaliai **dengti kietlydiniu**.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \varnothing , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo diskų kiekis	3
-----------------------	---

Matavimo gylis	180 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm
Liestukų skaičius	11
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μ m
Centravimo lėkštelės plotis	45 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 160 mm	023210 160
--	------------

Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 70 mm	484030 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Indukcinis komparatorius Extramess Tipas 2001	434670 2001
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo \varnothing 60 mm	435096 60
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 1500 mm	435142 1500
Matavimo gylio didintuvas Ilgis 50 mm	435143 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 55 mm	484030 55
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 2000 mm	435142 2000
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo \varnothing 95 mm	435086 95
Matavimo gylio ilgintuvas Ilgis 750 mm	435142 750
Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 50/1 μ m	434674 50/1

Matavimo diskas, kai matavimo ribos 50 – 100 Storis 2,5 mm	435109 2,5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Indikatorius su kairinės krypties skale Matavimo intervalas 10 mm	434807 10
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 50 – 100 Storis 3 mm	435109 3
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 75 mm	435086 75
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 85 mm	435096 85
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 65 mm	435096 65
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 70 mm	435086 70
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmPlienas Matavimo Ø 85 mm	435086 85
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 90 mm	435096 90
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 55 mm	435096 55
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 75 mm	435096 75
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 80 mm	435096 80
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 95 mm	435096 95
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mmHM Matavimo Ø 100 mm	435096 100

Matavimo diskas, kai matavimo ribos 50 – 100 Storis 2 mm	435109 2
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 250 mm	435142 250
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mm Plienas Matavimo Ø 100 mm	435086 100
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mm Plienas Matavimo Ø 90 mm	435086 90
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 1000 mm	435142 1000
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 250/10 µm	434674 250/10
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mm Plienas Matavimo Ø 80 mm	435086 80
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 50 – 100 Storis 0,5 mm	435109 0,5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mm Plienas Matavimo Ø 65 mm	435086 65
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mm HM Matavimo Ø 50 mm	435096 50
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mm Plienas Matavimo Ø 50 mm	435086 50
Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0005 mm. Matavimo intervalas 12,5 mm	434322 12,5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mm Plienas Matavimo Ø 60 mm	435086 60
Matavimo gylis ilgintuvas Ilgis 500 mm	435142 500
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 130/5 µm	434674 130/5
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mm Plienas Matavimo Ø 55 mm	435086 55
Matavimo diskas, kai matavimo ribos 50 – 100 Storis 1 mm	435109 1
Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 – 100 mm HM Matavimo Ø 70 mm	435096 70

Matavimo diskas, kai matavimo ribos 50 – 100 Storis 1,5
mm

435109 1,5

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 85 mm

484030 85