

Garant
VHM freza, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202825 8
GTIN	4045197948168
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Su **didelio našumo danga** universaliam naudojimui.

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Koto Ø D _s	8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	40 mm
Koto forma	HB
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,08 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,045 mm
Dantų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	120 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,1×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	210 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	25 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

