

Garant**CNMM 120416, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 120416 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm
Ašmenys	HM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	SR
Kietlydinys	HB7010-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui