

Garant**CNMM 160624, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 160624 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mmPastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	2,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Ašmenys	HM

Drožlialaužis	SR
Kietlydinys	HB7020
Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui