

Garant**CNMM 120416, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 120416 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mmPastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	SR

Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020
Pjūvio gylis a _p	2 - 10 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui