

**Garant**
**SCMT 120404, Rūšis: HB7010-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 120404 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,4 mm  
 Kietlydinys: HB7010-1  
 Drožlialaužis: SS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Drožlialaužis	SS
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui