

Garant**WNMG 080404-Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251963 HB7020
GTIN	4045197948649
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	WSS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Kietlydinys	HB7020
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui