

Garant**WNMG 080412 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	WSS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kietlydinys	HB7020
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui