



## Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi prie magnetinio pado, Tipas: 120SF



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Produktų klasė	46G

### Aprašymas

#### Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze. Standartinis laikroдинio indikatoriaus laikiklis, jungiamajam antgaliui  $\varnothing 8$  mm ir užveržimo prizmei, magnetinis padas su reguliatoriumi.

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**  
**Tikslus reguliatorius ant magnetinio pado**

### Techninis aprašymas

Magnetinio pado plotis	30 mm
Šarnyrinės svirties ilgis $L_1$	56 mm
Magnetinio pado aukštis	35 mm
Magnetinio pado ilgis	40 mm

Išnešimas	178 mm
Sukibimo jėga	320 N
Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>2</sub>	51 mm
maksimali apkrova	2,7 kg
Prijungimo sriegis apačioje	M5
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

## Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442114 120
Vario indikatoriaus laikiklis Tipas FA1100	440401 FA1100
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas S	442125 S
Trikojo pagrindas Tipas S	442140 S
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442110 120
Trikojo pagrindas Tipas S	442120 S
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1