

HÖRGER & GÄSSLER

Mechaninis magnetinis matavimo stovas, Išnešimas: 220mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441100 220
GTIN	4260180710878
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis centrinis visų lankstų fiksatorius. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Prijungiamas magnetinis padas su prizmine baze. Pasiekama bet kuri padėtis veikimo spindulio ribose. Labai stabilus tikslusis reguliatorius. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su koto Ø 8 mm arba prizme.

Tiekimo sudėtis:

Magnetinis padas Nr. 440868 dyd. 1.

Techninis aprašymas

Sukibimo jėga	800 N
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Išnešimas	220 mm
Magnetinio pado ilgis	64 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Prijungimo sriegis	M8

Prijungimo sriegio suregulavimas

vidur.

Produkto rūšis

Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 1

440868 1