



## Magnetinis matavimo stovas su tikslu reguliavimu, Tipas: 0



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

441210 0

GTIN

4045197367396

Produktų klasė

42D

### Aprašymas

#### Modelis:

Magnetinis matavimo stovas su tikslu reguliatoriumi. Stabili svirtis su skersiniu antgaliu reguliuojama pagal poreikį. Magnetinis padas su prizmine baze ir jungikliu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis jungiamiesiems antgaliams  $\varnothing 6$  mm ir  $\varnothing 8$  mm.

Skersinės svirties  $\varnothing D_1$ : 10 mmSkersinės svirties ilgis  $L_1$ : 150 mmStulpelių  $\varnothing D_2$ : 12 mmKolonų aukštis  $L_2$ : 175 mm

Prijungimo sriegis: M8

Sukibimo jėga: 800 N

### Techninis aprašymas

Kolonų aukštis  $L_2$ 

175 mm

Skersinės svirties ilgis  $L_1$ 

150 mm

Skersinės svirties  $\varnothing D_1$ 

10 mm

Stulpelių  $\varnothing D_2$ 

12 mm

Magnetinio pado plotis	50 mm
Magnetinio pado ilgis	60 mm
Sukibimo jėga	800 N
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Prijungimo sriegis	M8
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

---

## Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
---------------------------	----------