

 HÖRGER & GÄSSLER

Mechaninis magnetinis matavimo stovas, Išnešimas: 420mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441100 420
GTIN	4260180711073
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis centrinis visų lankstų fiksatorius. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Prijungiamas magnetinis padas su prizmine baze. Pasiekama bet kuri padėtis veikimo spindulio ribose. Labai stabilus tikslusis reguliatorius. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su koto \varnothing 8 mm arba prizme.

Tiekimo sudėtis:

Magnetinis padas Nr. 440868 dyd. 2.

Techninis aprašymas

Sukibimo jėga	1000 N
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Išnešimas	420 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Prijungimo sriegis	M10
Magnetinio pado ilgis	81 mm

Prijungimo sriegio suregulavimas	šoninis
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo padas su tiksliu reguliatoriumi Tipas 2	440865 2
Trikojo pagrindas Tipas 2	440868 2