

Garant**DNMG 150608 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250763 HB7020
GTIN	4045197948731
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Drožialaužis	WSM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7020
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pastūma f	0,3 - 0,45 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui